

Držiak vákuovej prísavky ESH-HCL-3-QS

číslo dielca: 189227

FESTO

s dlhým výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj hore, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matíc.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	20 mm
Objem	1,616 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konstruktívne vyhotovenie	Prípojenie vákua hore s výškovou kompenzáciou
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 3
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	48 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Upevnenie nasávania	M4
Prípojka vákua	QS-6
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR Oceľ
Materiál držiaka	Hliník Mosadz, poniklovaná POM Zušľáchtená oceľ vysokolegovaná oceľ