

# Ventilový terminál VIFB-04-D-2-B

číslo dielca: 18924

FESTO

s pripojením Feldbus, veľkosť 2.

V závislosti od konfigurácie sa nemusia zhodovať nákresy, technické dáta z katalógového listu a zodpovedajúce príslušenstvo pre tento produkt.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	2.300 ... 4.000 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Elektrické ovládanie	Feldbus Integrované riadenie
Max. počet miest na ventily	16
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrova	04
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	modulárne a rozšíriteľné
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Riadiaci tlak	2 ... 10 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Menovité prevádzkové napätie AC	110 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota média	-10 ... 60 °C