


# Držiak vákuovej prísavky ESH-HE-3-G1/8

číslo dielca: 189255

FESTO

s výškovým vyrovnaním, vákuový prípoj hore, upevnenie držiaka pomocou dvoch šesťhranných matic.



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota   |
|------------------------------------|---|
| Menovitá hodnota                   | 3 mm  |
| Objem                              | 0,106 cm <sup>3</sup>                                   |
| montážna poloha                    | vertikálny  |
| Konštrukčné vyhotovenie            | Prípojenie vákua hore                                   |
| Priradenie držiaka prísavky        | Veľkosť 3   |
| Pracovné médium                    | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                            |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-A1-L  |
| Teplota okolia                     | -10 ... 60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                   | 11 g  |
| Typ upevnenia                      | s vonkajším závitom<br>cez prípoj vákua                 |
| Upevnenie nasávania                | M4  |
| Prípojka vákua                     | G1/8  |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS  |
| Materiál tesnení                   | Hliníková tvárna zliatina<br>NBR<br>POM<br>Oceľ         |
| Materiál držiaka                   | Zušľachtená oceľ  |