


Držiak vákuovej prísavky ESH-HF-2-M10X1

číslo dielca: 189261

FESTO

bez výškového vyrovnania, vákuový prípoj zo strany.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	2,6 mm
Menovitá hodnota	2 mm
Objem	0,09 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vákua hore s výškovou kompenzáciou
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 2
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	14 g
Typ upevnenia	s vonkajším závitom cez prípoj vákua
Upevnenie nasávania	priemer 4 mm
Prípojka vákua	M10x1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR POM
Materiál držiaka	Zušľachtená oceľ