


Držiak vákuovej prísavky ESH-HF-3-M14X1

číslo dielca: 189262

FESTO

bez výškového vyrovnania, vákuový prípoj zo strany.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teleskopický držiak prísavky	6 mm
Menovitá hodnota	3,3 mm
Objem	0,4 cm ³
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vákua hore s výškovou kompenzáciou
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 3
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	54 g
Typ upevnenia	s vonkajším závitom cez prípoj vákua
Upevnenie nasávania	M4
Prípojka vákua	M14x1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR POM
Materiál držiaka	Zušľachtená oceľ