

# Vákuová prísavka ESS-60-EF

číslo dielca: 189357

FESTO

ľahko vymeniteľná,



## údajový list

| charakteristický znak                             | Hodnota   |
|---|---|
| Min. polomer náradia R                            | 120 mm  |
| Menovitá hodnota                                  | 6 mm  |
| Priemer nasávania                                 | 60 mm   |
| objem prísavky                                    | 19,77 cm <sup>3</sup>   |
| Poloha prípojky                                   | hore  |
| montážna poloha                                   | ľubovoľný   |
| Priradenie držiaka prísavky                       | Veľkosť 5   |
| Tvar prísavky                                     | kruhová, extra hlboká   |
| Pracovný tlak Mpa                                 | -95 ... 0 kPa   |
| Pracovný tlak                                     | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi  |
| Menovitý pracovný tlak                            | -70 kPa   |
| Menovitý prevádzkový tlak                         | -0,7 bar  |
| Menovitý pracovný tlak (psi)                      | -10,15 psi  |
| Pracovné médium                                   | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                | 1 - Nízke zaťaženie koróziou  |
| LABS - konformita                                 | VDMA24364-A1-L  |
| Vhodné pre potravinárstvo                         | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch  |
| Teplota okolia                                    | -10 ... 200 °C  |
| Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 162,5 N   |
| Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku       | 62,5 N  |
| Hmotnosť výrobku                                  | 48 g  |
| Typ upevnenia                                     | cez prípoj vákua  |
| Prípojka vákua                                    | M10   |
| Farba   | šedý  |
| Tvrdosť podľa Shore                               | 60 +/- 5  |
| Materiál závitového čapu                          | Hliníková tvárna zliatina, poniklovaná<br>Oceľ, poniklovaná<br>Pozinkovaná a poniklovaná oceľ |
| Materiálový údaj                                  | zhoda s RoHS  |
| Materiál prísavky                                 | FPM   |