

Vákuová prísavka ESS-100-ES

číslo dielca: 189364

FESTO

ľahko vymeniteľná,



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer náradia R	200 mm
Menovitá hodnota	6 mm
Priemer nasávania	100 mm
objem prísavky	84,66 cm ³
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Priradenie držiaka prísavky	Veľkosť 5
Tvar prísavky	kruhová, extra hlboká
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-30 ... 180 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	440,8 N
Priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	150 N
Hmotnosť výrobku	228 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M10
Farba	transparentný
Tvrdosť podľa Shore	50 +/- 5
Materiál závitového čapu	Oceľ, poniklovaná POM Pozinkovaná a poniklovaná oceľ
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (Silikón)