


Plochý kábel KASI-1,5-Y-100

číslo dielca: 18940

FESTO

pre komponenty ASI-systému
Obsah dodávky 100 metrov, žltá



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	71 g
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 75 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 60 V
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Dĺžka kábla	100 m
Spôsob ochrany	IP65 So zatavenými koncami vodičov
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál izolácie kábla	Kaučuková zmes
Farba káblového opláštenia	žltý