

Vákuová prístavka ESS-6X20-ON

číslo dielca: 189411

FESTO

ľahko vymeniteľná,



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,5 mm
Veľkosť sania	6x20 mm
objem prístavky	0,196 cm ³
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Priradenie držiaka prístavky	Veľkosť 4
Tvar prístavky	oválna, plochá
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	5,9 N
Horizontálna priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	9 N
Vertikálna priečna sila pri nominálnom pracovnom tlaku	12,5 N
Hmotnosť výrobku	2,5 g
Typ upevnenia	cez prípoj vákua
Prípojka vákua	M6
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	50 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prístavky	NBR