

Adresovacie vedenie KASI-ADR

číslo dielca: 18960

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	AS-Interface
Konštrukčné vyhotovenie	T rozdeľovač s káblami na oboch stranách
Typ rozdeľovača	2 na 1
Prídavné funkcie	Pripojenie programovacieho zariadenia na rozhranie AS-i cez plochý kábel AS-i
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	AS-Interface
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Plug-in
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 2, tvar	okrúhly
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 2, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Plug-in
Elektrický prípoj 3, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 3, tvar	okrúhly
Elektrický prípoj 3, typ pripojenia	Zástrčka
Elektrický prípoj 3, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 3, pripojovacia technika	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Elektrický prípoj 3, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 3, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 3, typ pripojenia	Plug-in
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 48 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 48 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	3 A
Nárazová pevnosť	0,5 kV
Dĺžka kábla 1	2,4 m
Dĺžka kábla 2	0,1 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Káblové usporiadanie	2x1,5
Nominálny prierez vodiča	1,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP20
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-25 ... 80 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov

charakteristický znak	Hodnota
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	2
Materiál izolácie kábla	Kaučuková zmes
Farba káblového opláštenia	žltý
Farba púzdra	čierny