



# výkyvný pohon DRE-8-F05-Q14-FO-O-PS

číslo dielca: 190046

FESTO

Jednočinný, prípoj vzduchu pod 3/4a VDI/VDE 3845-Namur-ventily  
uložite 3/4né priamo na prírubu.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



## údajový list

| charakteristický znak                          | Hodnota                               |
|--|---------------------------------------|
| Velkosť servopohonu                            | 8                                     |
| prípojovací obraz príruby                      | F05                                   |
| Uhol otáčania                                  | 90 deg                                |
| Prípojenie armatúry zodpovedá norme            | ISO 5211                              |
| Tlmenie  | bez tlmenia                           |
| montážna poloha                                | ľubovoľný                             |
| činnosť  | jednočinný                            |
| Konštrukčné vyhotovenie                        | ozubená tyč/pastorok                  |
| Rozpoznanie polohy                             | bez                                   |
| Prípojka ventilu odpovedá norme                | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                  |
| Pracovný tlak                                  | 2 ... 10 bar                          |
| ATEX-Označenie                                 | II 2 GD c X                           |
| ATEX-teplota okolia                            | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C                    |
| Pracovné médium                                | sušený vzduch, mazaný a nemazaný      |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)          | podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 3                                     |
| Teplota okolia                                 | -20 ... 80 °C                         |
| Spotreba vzduchu pri 6 bar na cyklus 0°-90°-0° | 2,4 l                                 |
| Hmotnosť výrobku                               | 2.200 g                               |
| Prípojka hriadeľa                              | V14                                   |
| Pneumatická prípojka                           | prípájacia platňa<br>G1/4             |
| Materiálový údaj                               | zahŕňa látky obsahujúce LABS          |