

# Voľnobeh FLSR-40-L

číslo dielca: 19037

Classic - nepoužívať pre nové projekty

[pre otočný pohon DSR.](#)

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Smer otáčania	Ľavobežné
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20,03 Nm
Hmotnosť výrobku	1.820 g
Materiál telesa	Hliníkový odliaťok
Materiál púzdra	cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	cementačná oceľ