

# Nástrčné L-spojenie QSML-3/16H-U

číslo dielca: 190622

FESTO

s nástrčným púzdrom.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Menovitá hodnota	2,5 mm
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2,5 g
Pneumatická prípojka 1	Nástrčná dutinka QS-3/16"
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 3/16"
Farba uvoľňovacieho krúžku	šedý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ