


nástrčné T-zoskrutkovanie

QSMT-1/4-1/8-U

číslo dielca: 190817

FESTO

kyvné o 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Velkosť | Mini |
| Menovitá hodnota | 1,7 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | ochranná vrstva |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Osvedčenie | Germanischer Lloyd |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 14 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 18,5 g |
| Počet výstupov | 2 |
| Počet prívodov | 1 |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit NPT1/4-18 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 1/8" |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | šedý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | PBT |
| Materiálová informácia pre | POM |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice | NBR |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |