

# Spätný ventil HA-3/8-QS-3/8-U

číslo dielca: 190855

FESTO

Prietok od vonkajšieho závitú k nástrčnému pripojeniu QS.  
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Funkcia ventilu                           | Funkcia spätného uzáveru                                    |
| Pneumatická prípojka 1                    | 3/8 NPT   |
| Pneumatická prípojka 2                    | QS-3/8  |
| Typ upevnenia                             | zaskrutkovateľné  |
| Štandardný menovitý prietok               | 1.700 l/min   |
| Pracovný tlak                             | -1 ... 10 bar   |
| Teplota okolia                            | 0 ... 60 °C   |
| Materiál telesa                           | Mosadz  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]                 |
| Min. diferenciálny tlak, otv.             | 0,1 bar   |
| Min. diferenciálny tlak, zatv.            | 0,2 bar   |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Hmotnosť výrobku                          | 48 g  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |