

Spätný ventil HB-1/4-QS-1/4-U

číslo dielca: 190863

FESTO

Prietok od nástrčného pripojenia QS k vonkajšiemu závitu.
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného uzáveru
Pneumatická prípojka 1	QS-1/4
Pneumatická prípojka 2	1/4 NPT
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok	304 l/min
Pracovný tlak	-1 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	Mosadz
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Min. diferenciálny tlak, otv.	0,1 bar
Min. diferenciálny tlak, zatv.	0,2 bar
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	27 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS