

Spätný ventil HB-1/2-QS-3/8-U

číslo dielca: 190866

FESTO

Prietok od nástrčného pripojenia QS k vonkajšiemu závitu.
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Funkcia ventilu | Funkcia spätného uzáveru |
| Pneumatická prípojka 1 | QS-3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | 1/2 NPT |
| Typ upevnenia | zaskrutkovateľné |
| Štandardný menovitý prietok | 1.650 l/min |
| Pracovný tlak | -1 ... 10 bar |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Materiál telesa | Mosadz |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Min. diferenciálny tlak, otv. | 0,1 bar |
| Min. diferenciálny tlak, zatv. | 0,2 bar |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 67 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |