

# guľový kohút QH-QS-5/32-1/4-NPT-U

číslo dielca: 190888

Výbehový typ


s rýchlospojkou QS.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákua.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Typ ovládania                             | manuálny  |
| Typ upevnenia                             | zaskrutkovateľné  |
| Menovitá hodnota                          | 5 mm  |
| Pracovný tlak                             | -1 ... 10 bar   |
| Teplota okolia                            | 0 ... 60 °C   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]                 |
| Princíp tesnenia                          | mäkký   |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Hmotnosť výrobku                          | 24,5 g  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS  |