


manometer MA-15-10-QS-1/4-U

číslo dielca: 190936

FESTO

s ukazovateľom v psi.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 10 bar
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	15
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s Bourdonovou trubicou bez meracieho mechanizmu
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	5
Spôsob ochrany	IP53
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	QS-1/4
Materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálová informácia pre skriňu	Oceľ
Materiálová informácia pre priezor	PC
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	10 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadan kyslík žiadan acetylén