

# Vákuová prísavka ESV-40-SNA

číslo dielca: 190993

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer náradia R	230 mm
Priemer nasávania	40 mm
objem prísavky	1,566 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Špeciálne vlastnosti	Antistatický
Tvar prísavky	kruhová, plochá
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Povrchový odpor	≤ 0,000 MOhm
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	69,6 N
Hmotnosť výrobku	7,4 g
Farba	čierno/biely bod
Tvrdosť podľa Shore	50 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	BR