

Vákuová prísavka ESV-60-EF

číslo dielca: 191042

FESTO

dielce podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Min. polomer náradia R | 120 mm |
| Priemer nasávania | 60 mm |
| objem prísavky | 14,445 cm ³ |
| Poloha prípojky | hore |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Tvar prísavky | kruhová, extra hlboká |
| Pracovný tlak Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Menovitý pracovný tlak | -70 kPa |
| Menovitý prevádzkový tlak | -0,7 bar |
| Menovitý pracovný tlak (psi) | -10,15 psi |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| LABS - konformita | VDMA24364-A1-L |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -10 ... 200 °C |
| Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 162,5 N |
| Hmotnosť výrobku | 21 g |
| Farba | šedý |
| Tvrdosť podľa Shore | 60 +/- 5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prísavky | FPM |