



Elektrický tlakový regulačný ventil PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S1-8

číslo dielca: 1910439

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	90
Menovitý priemer DN	24
Typový rad	L
montážna poloha	vertikálny
Typ ovládania	elektrický
Konštrukčné vyhotovenie	elektricky nastaviteľný tlakový regulačný ventil
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením
Pracovný tlak Mpa	0 ... 5 MPa
Pracovný tlak	0 ... 50 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,6 ... 40 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Rozsah signálu, analógový výstup	4 - 20 mA
Rozsah signálu, analógový vstup	0 - 10 V
Požadované a skutočné hodnoty	Typ napätia 0 - 10 V
Osvedčenie	SE Type Test Certification
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	5 ... 50 °C
Teplota okolia	5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	6.100 g
Elektrický prípoj IN	Zástrčka, M12, 5-pin, A-kódovaná
Elektrický prípoj OUT	Zástrčka, M12, 5-pin, A-kódovaná
Typ upevnenia	na úpravnú jednotku s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 11	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1
Pneumatický prípoj 22	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1
Pneumatický prípoj 82	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál spodného krytu	Hliník, eloxovaný
Materiál pružiny	pružinová oceľ
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný