

Vákuová prísavka ESV-20-CN

číslo dielca: 191071

FESTO

dieliec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Kompenzátor výšky prísavky | 7 mm |
| Min. polomer náradia R | 50 mm |
| Priemer nasávania | 20 mm |
| objem prísavky | 2,75 cm ³ |
| Poloha prípojky | hore |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Tvar prísavky | kruhovú, vlnovec 3,5 násobný |
| Pracovný tlak Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Menovitý pracovný tlak | -70 kPa |
| Menovitý prevádzkový tlak | -0,7 bar |
| Menovitý pracovný tlak (psi) | -10,15 psi |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS - konformita | VDMA24364-A1-L |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -10 ... 70 °C |
| Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 8,2 N |
| Hmotnosť výrobku | 2,1 g |
| Farba | čierny |
| Tvrdosť podľa Shore | 50 +/- 5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prísavky | NBR |