

# Vákuová prísavka ESV-50-CN

číslo dielca: 191077

FESTO

dielce podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Kompenzátor výšky prísavky	17,5 mm
Min. polomer náradia R	180 mm
Priemer nasávania	50 mm
objem prísavky	38,92 cm <sup>3</sup>
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	kruhová, vlnovec 3,5 násobný
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	63,4 N
Hmotnosť výrobku	21,3 g
Farba	čierny
Tvrdosť podľa Shore	50 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	NBR