

kruhový valec ESEU-8-25-P-A-MA

číslo dielca: 191131

FESTO

Koncové veko s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
priemer piesta	8 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica Teleso valca
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Axiálny prívod vzduchu
Pracovný tlak	2 ... 6 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	24,6 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	4,3 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	2,3 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	14,4 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	M3
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ