


kruhový valec

ESEU-40-10-P-A-MA

číslo dielca: 191172

FESTO

Koncové veko s rovnobežným pneumatickým prípojom k osi.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 mm
priemer piesta	40 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica Teleso valca
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Axiálny prívod vzduchu
Pracovný tlak	2 ... 10 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	0 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	631 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	149,1 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	24 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	372 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ