


# Rozhranie CAMC-F-PN

číslo dielca: 1911916

FESTO

Zásuvná karta pre sieťové rozhranie.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP20 zmontované
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Typ upevnenia	Nástrčný modul pre CMMP-AS...-M3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
montážna poloha	ľubovoľný
Protokol	PROFINET
Komunikačný profil	FHPP
Prenosová rýchlosť	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topológia	Hviezda Kružok Línia
Redundancia média	MRP
IP-adresa , pridelenie	FCT DCP
rozhranie prevádzkovej zbernice	2x zásuvka RJ45
Minimálny čas cyklu	1 ms
LED ukazovatele	Chyba siete Ethernet - komunikačná aktivita Ethernet - monitorovanie vedenia Chyba systému
Podpora konfigurácie	GSDML
parametrizácia	FCT
Prídavné funkcie	Conformance Class B DCP IRT-kompatibilné LLDP MRP PROFenergy Realtime Class 1 SNMP