


# Rozhranie CAMC-F-EP

číslo dielca: 1911917

FESTO

Zásuvná karta pre sieťové rozhranie.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP20 zmontované
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	75 g
Typ upevnenia	Nástrčný modul pre CMMP-AS...-M3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
montážna poloha	ľubovoľný
Protokol	EtherNet/IP
Komunikačný profil	FHPP
Prenosová rýchlosť	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topológia	Hviezda Kružok Línia
Redundancia média	DLR
IP-adresa , pridelenie	FCT DHCP BOOTP DIL - prepínače
rozhranie prevádzkovej zbernice	2x zásuvka RJ45
Minimálny čas cyklu	1 ms
LED ukazovatele	Ethernet - komunikačná aktivita Ethernet - monitorovanie vedenia Stav modulu Stav siete
Podpora konfigurácie	EDS
parametrizácia	FCT
Prídavné funkcie	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch