



# Tlmič nárazov YSRW-10-17

číslo dielca: 191195

FESTO

samonastaviteľný, s progresívnou charakteristikou



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	10
Zdvih	17 mm
Tlmenie	samonastaviteľný mäkká charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,2 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	17 mm
Maximálna nárazová sila	700 N
Max. spotreba energie na zdvih	8 J
Max. spotreba energie za hodinu	30.000 J
Max. zvyšková energia	0,03 J
sila na návrat (spätný pohyb)	3,5 N
Hmotnosť výrobku	54 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ