


Vákuový filter ESF-4A

číslo dielca: 191203

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Kvalita filtrácie	10 µm
Pracovný tlak	-0,95 ... 4 bar
Prietok pri podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	260 l/min
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	19 g
Typ upevnenia	s vonkajším závitom cez prípoj vákua
Pneumatická prípojka	M6
Prípojka vákua	M6
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PVF
Materiál telesa	Hliník Poniklovaná mosadz