


# Vákuový filter ESF-4B

číslo dielca: 191204

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                                      | Hodnota   |
|--|---|
| montážna poloha  | ľubovoľný   |
| Kvalita filtrácie  | 10 µm   |
| Pracovný tlak  | -0,95 ... 4 bar   |
| Prietok pri podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi) | 270 l/min   |
| Pracovné médium  | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                            |
| LABS - konformita  | VDMA24364-A1-L  |
| Teplota okolia   | 0 ... 60 °C   |
| Hmotnosť výrobku   | 19 g  |
| Typ upevnenia  | s vonkajším závitom<br>cez prípoj vákua                 |
| Pneumatická prípojka                                       | M6  |
| Prípojka vákua   | M6  |
| Materiálový údaj   | zhoda s RoHS  |
| Materiál tesnení   | NBR   |
| Materiál filtra  | PVF   |
| Materiál telesa  | Hliník<br>Poniklovaná mosadz                            |