


# Ventilový terminál VDMA-01/02

číslo dielca: 191403

FESTO

Typ 14, s normalizovanými ventilmi podľa ISO 15407-1.  
Pre konfiguráciu najprv vložte produkt do nákupného koša.  
V závislosti od konfigurácie tohoto produktu nemusia informácie uvedené na štítku zodpovedať vlastnostiam produktu.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



## údajový list

~ConfIndependentDatasheet

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2x3/2 otvorený/zatvorený monostabilný 2x3/2 zatvorený monostabilný 2x3/2 otvorený monostabilný 5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/2 bistabilný s dominantným signélom 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený
Štandardný menovitý prietok	440 ... 1.000 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Elektrické ovládanie	jednotlivé pripojenie
Max. počet miest na ventily	16
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Zástavbová šírka	18 mm 26 mm
Spôsob ochrany	IP65
Funkcia odsávania	škrtené
Typ ovládania	elektrický
Druh ventilového ostrova	14
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Skladba ventilového terminálu	modulárne a rozšíriteľné
Riadiaci tlak	3 ... 10 bar
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Menovité prevádzkové napätie DC	12 V 24 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
Teplota média	-10 ... 60 °C