

Svetelné tesnenie MF-LD-12-24DC

číslo dielca: 19143

FESTO

pre el.mag. cievky MSFG, MSFW.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventilе so stredovou skrutkou M3
Hmotnosť výrobku	1,6 g
Elektrická prípojka	Pripojovací obrazec tvar B podľa EN 175301-803 pravouhlé vyhotovenie MSF
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 24 V
Ochrana uzemnením	použiteľný
Menovitý výkon, svietiace tesnenie	0,05 W
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Farba	transparentný