


# Jednotka pohonu guľového ventilu

## VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4V4T-PS30-R-90-4-C

číslo dielca: 1915402

FESTO

Ušľachtilá oceľ s jednočinným pohonom DAPS, 2/2-cestný, menovitá šírka DN20, PN40, DIN 1092-1.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	2-cestný guľový ventil Výkyvný pohon
Typ ovládania	pneumatický
montážna poloha	ľubovoľný
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Prípoj procesného ventilu	Kruhové teleso so závitovou prírubou
Ukazovateľ stavu spínania	Smer drážky = smer prietoku
Menovitý priemer DN	20
Pracovný tlak	6 ... 8,4 bar
Menovitý tlak procesného ventilu	40
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-] Inertné plyny Voda - nie vodná para neutrálne kvapaliny
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-10 ... 200 °C
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Prietok Kv	45,6 m <sup>3</sup> /h
max. povrchová teplota zostavy	TX
zostava skupiny do výbuš. prostredia	IIC, IIIC
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre teleso	1.4408
Materiál tesnení	PTFE PTFE-zosilnený
Materiál gule	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre guľôčku	1.4408
Materiál hriadeľa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Číslo materiálu pre hriadeľ	1.4401
Hmotnosť výrobku	4.350 g
Ex-Teplota okolia	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou