



# Zástrčka SEA-3GS-M8-S

číslo dielca: 192009

FESTO

pre ventilové terminály.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	EN 61076-2-104 EN 61984
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	6 g
veľkosť zväzku	1
Elektrický prípoj 1, tvar	okružly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky so šesťhranom SW9 a pozdĺžnym vrúbkovaním
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, prípojovacia technika	Závitová svorka
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	8
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 60$ V
Rozsah pracovného napätia AC	$\leq 60$ V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Káblový konektor so závitom	Pg7
Priemer kábla	2,5 ... 5 mm
Nominálny prierez vodiča	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Spôsob ochrany	IP65
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál poistenia skrutiek	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, pozlátaná