


Zástrčka SEA-5GS-11-DUO

číslo dielca: 192010

FESTO

pre ventilové terminály.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Typ upevnenia	so závitovým nátrubkom
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	24 g
Elektrická prípojka	5-pólový Prípojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 M12x1 Priama zástrčka / skrutková svorka
Rozsah pracovného napätia DC	≤ 60 V
Rozsah pracovného napätia AC	≤ 60 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	4 A
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Káblový konektor so závitom	Pg11
Dovolený priemer kábla	2 x 2,5 - 2,9 mm, alebo 2 x 5 mm
Prierez prípojky	0,14 ... 0,5 mm ²
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-40 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz Biely bronz, poťahnutý