



Akumulátor stlačeného vzduchu CRVZS-5

číslo dielca: 192159

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Objem	5 l
montážna poloha	odpúšťanie kondenzátu smerom nadol
Vyhovuje predpisu	AD 2000-Návod
Pracovný tlak Mpa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Osvedčenie	TÜV
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o tlakových zariadeniach
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	Predpis UK pre tlakové zariadenia
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-] Dusík
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota média	-10 ... 100 °C
Teplota okolia	-10 ... 100 °C
Max. uťahovací moment pripojovacieho závit	130 Nm
Max. uťahovací moment odpúšťania kondenzátu	27 Nm
Hmotnosť výrobku	3,581 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
prípoj odvodu kondenzátu	G3/8
Pneumatická prípojka	G1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál zásobníka stlačeného vzduchu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ