

Jednotka úpravy vzduchu FRC-1-D-7-DI-MAXI

FESTO

číslo dielca: 192420



Classic - nepoužívať pre nové projekty

Kombinácia redukčného ventilu, filtra a maznice, maximálny výstupný tlak 7 bar, filtrácia 40 µm, s kovovým ochranným košom.

S ručným odpúšťačom kondenzátu. S manometrom. S priamo riadeným redukčným ventilom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom Proporcionálny zaolejovač
Max. množstvo kondenzátu	43 cm ³
Kvalita filtrácie	40 µm
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1 ... 16 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,4 bar
Štandardný menovitý prietok	5.200 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	2.600 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 2	G1
Materiál telesa	Zinkový odlieatok odliaty pod tlakom
Materiál nádobky	PC