

Manometer MA-40-1,6-G1/8-MPA

číslo dielca: 192733

FESTO

s ukazovateľom v Mpa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah zobrazenia	0 ... 1,6 MPa
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	40
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál okienka	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	60 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík