

Zásuvka MSSD-C-S-M16

číslo dielca: 192748

FESTO

s technikou nožových svoriek



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Počet pripojení	10
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	38 g
Elektrická prípojka	4-pólový zásuvka Pripojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803
Priemer kábla	5,5 ... 8 mm
Nominálny prierez vodiča	0,5 ... 1 mm ²
Spôsob ochrany	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA
Farba púzdra	čierny