

# škrtiaci spätný ventil GR-QS-1/2



číslo dielca: 192756

FESTO

nastavíte 3/4né prietokové množstvo v jednom smere prietoku.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-1/2
Pneumatická prípojka 2	QS-1/2
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním zabudovanie vedenia
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	743 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	463 l/min
Pracovný tlak	1 ... 9 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PBT-zosilnený
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch filtrovaný, mazaný stlačený vzduch
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota média	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	113 g
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	Mosadz poniklované