


Os s klzným vedením FDG-25- -

číslo dielca: 192851

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Zdvih	1 ... 3.000 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vodiaca os bez pohonu
Max. Rýchlosť	3 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiál vodiaceho prvku	Oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný