


# Medzipoloha BM-HMPL-20- -

číslo dielca: 193020

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Zdvih	1 ... 199 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Typ tlmiča nárazov	YSRWJ
Pracovný tlak	4 ... 8 bar
Presnosť opakovania	+/-0,02 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	247 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	295 N
Pohybovaná hmotnosť	110 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	18 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	310 g