


# Spojovacie vedenie KMYZ-2-24-10-LED

číslo dielca: 193443

FESTO

pre vákuovú trysku VAD-MYB, VADM, VADMI.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ stavu spínania	LED
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so samoreznou skrutkou
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrická prípojka	2-pólový / 2-žilový Zásuvka uhlová / kábel štvorcový tvar / otvorený koniec
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	1 A
Ochrana uzemnením	nie je k dispozícii
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Priemer kábla	3,4 mm
Káblové usporiadanie	2x0,25
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál izolácie kábla	TPE-U(PUR)
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	bronz