


# Zásuvka s káblom KME-1-24-10-LED

číslo dielca: 193455

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre ME-ventily.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Zobrazenie stavu signálu                  | žltá LED   |
| Typ upevnenia                             | na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3 |
| montážna poloha                           | ľubovольný   |
| Hmotnosť výrobku                          | 570 g  |
| Elektrický prípoj 1                       | Uhlová zásuvka, štvorhranný tvar, 3-pin, tvar C          |
| Elektrický prípoj 2                       | voľný koniec, 2-žily                                     |
| Menovité prevádzkové napätie DC           | 24 V   |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C            | 4 A  |
| Ochrana uzemnením                         | nie je k dispozícii                                      |
| Dĺžka kábla                               | 10 m   |
| Vlastnosť vedenia                         | Pre statické aplikácie                                   |
| Min. polomer ohybu kábla                  | 52 mm  |
| Priemer kábla                             | 5,2 mm   |
| Tolerancia priemeru kábla                 | ± 0,1 mm   |
| Káblové usporiadanie                      | 2x0,75   |
| Spôsob ochrany                            | IP67<br>podľa IEC 60529                                  |
| Teplota okolia                            | -20 ... 80 °C  |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)     | podľa EU-RoHS-RL   |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK RoHS predpisov                                  |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B2-L   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                             |
| Materiál izolácie kábla                   | PVC  |
| Materiál telesa                           | TPE-U(PU)  |
| Materiál tesnení                          | NBR  |
| Materiál kontaktov zástrčky               | Postriebrená medená zliatina                             |