


# Montážna doska VN-T3-BP-NRH

číslo dielca: 193641

FESTO

pre vákuovú saciu trysku VN-... so šírkou telesa 14 mm. Montáž na lištu.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	3,5 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s DIN lištou
Materiál dosky	POM-zosilnený
Materiál posúvača	POM