

mechový valec


EBS-80-110

číslo dielca: 193794

FESTO

bez údržby, žiadny efekt Stick-Slip, vhodný pre malé priestory.
Spätné pohyby môžu prebiehať iba s tlakom menším ako je minimálny (0,9 bar), aby bolo zaručené správne zarovenie mechu (nebezpečenstvo poškodenia membrány)

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
Požadovaný montážny priemer	100 mm
Zdvih	110 mm
Maximálna výška pri vysunutí	205 mm
Max. sklápací uhol	15 deg
Max. zapustenie	10 mm
Minimálna montážna výška	95 mm
činnosť	jednočinný
Pracovný tlak	0,9 ... 8 bar
Pracovné médium	stlačený vzduch mazaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
sila na návrat (spätný pohyb)	350 N
Hmotnosť výrobku	400 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre mechový valec	CR