



škrtiaci spätný ventil GR-QS-4-LF

číslo dielca: 193966
Výbehový typ

FESTO

nastavíte 3/4né prietokové množstvo v jednom smere prietoku.
Výbehový typ. Dodatečný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadenia jednosmerného prietoku
Pneumatická prípojka 1	QS-4
Pneumatická prípojka 2	QS-4
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	Voliteľný: inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním s príslušenstvom
Štandardný menovitý prietok v smere škrtiaceho ventilu	40 l/min
Štandardný menovitý prietok v spätnom smere	100 ... 110 l/min
Pracovný tlak	0,2 ... 10 bar
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	PA - zosilnený
montážna poloha	ľubovoľný
Štandardný prietok v smere škrtiaceho ventilu 6 -> 0 bar	130 l/min
Štandardný prietok v spätnom smere 6 -> 0 bar	170 ... 185 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota média	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	15 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre regulačnú skrutku	Mosadz poniklované