


rozhranie CAN SPC200-COM-CAN

číslo dielca: 194017

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Podpora konfigurácie	EDS - súbor
Typický odber prúdu zasúvacieho modulu	50 mA
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Hmotnosť výrobku	80 g
maximálny objem adries výstupov	8 byte
maximálny objem adries vstupov	8 byte
Adresovateľná oblasť Fieldbus-ového rozhrania	0 ... 63
Vyhotovenie rozhrania pre Fieldbus	Galvanické oddelenie Hladina 1 podľa ISO/DIS 11898 Štandardný vyskorýchlostný do 1 Mbit Hladina 2 podľa CAN špecifikácie V2.0 Device Net Release 2.0 Kód produktu: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Elektrická prípojka Fieldbus-ového rozhrania	svorková lišta 5-pólový podľa CIA DR-303-1
Montážna plocha	od 3 vyššie