

Plochý valec DZF-11/16"- -P-A-S6


číslo dielca: 194134

FESTO

poistené proti pootočeniu, na snímanie polohy, s plastovými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách. S rôznymi možnosťami upevnenia, s použitím, alebo bez použitia dodatočných upevňovacích prvkov.



Vzťahové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,04 ... 8 "
priemer piesta	11/16"
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	1,2 deg
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
Ochrana proti pretočeniu/vedenie	oválny piest
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 120 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	123 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	153 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	24 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	270 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	4 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	107 g
Pneumatická prípojka	10-32 UNF-2B
Materiál krytu	Hliník
Materiál tesnení	FPM TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ